



Easy-Top Imprägnierung Imprégnation

**Für alle Stoffarten,
Leder und Synthetikfaser**

Hightech - Carbon- Imprägnierung

**Extra starke
Handwerker Qualität**

**UV
Beständig**

**Spezial
Imprägnierung**



Wasserdicht



**Extra fort
contre la
saleté et l'huile**

Schnell trocknend

Avec effet
rè pulsif

Imperméable
à l'eau

**Tentes, Parapluis,
Stores, Vêtements
Chaussures, Tapis,
Bâches de bateau**

**Bootsverdecke, Zelte,
Schirme, Markisen,
Segel, Strandkörbe,
Schuhe, Bekleidung**

Imprägnierung Easy Top
est un nouveau développement
pour les tissus légers et lourds
en coton, fibres mélangées,
fibres synthétiques, cuir et
cuir synthétique, gortex etc...

Beratungs
Hotline:
09091/2022

MTS Schimmelschutzservice
www.schimmelschutzservice.de
Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay.

Bestell
Hotline:
09091/2025

Hightech-Carbon-Imprägnierung

Verwendungszweck

Für alle Textilarten, Mischgewebe, Synthetik, Leder und Kunstleder. **Eigenschaften:** Für leichte und schwere Textilien, Mischgewebe, Synthetik, Leder und Kunstleder.

Vorteile:

EASY-TOP macht imprägnierte Teile pflegeleicht. Schmutz und Wasser können nicht mehr eindringen. Selbst Öl und Ruß hinterlassen keine Flecken. Durch Wärmezufuhr bei der Trocknung, z.B. durch bügeln oder trocknen in praller Sonne (1-2 Std.), kann die Schutzwirkung erhöht werden. Zuverlässiger Langzeitschutz über mehrere Jahre.

Gebrauchsanweisung:

Die gereinigte, trockene Oberfläche gleichmäßig, nicht zu nass, einsprühen. Trocknen lassen - fertig.
Nach 24 Stunden ist die Imprägnierung voll ausgebildet.
Fenster und Klarsichtfolien nicht besprühen bzw. sofort sauber abwischen.

Nach Gebrauch:

Sprühgerät mit klarem Wasser durchsprühen, Gebinde wieder original verschließen.

Kennzeichnung:

UFI-Nr. 27GR-7087-4001-KNCR



Achtung



Flüssigkeit in Sprayform. Verbrauch ca. 50 bis 100ml ml/ qm

Enthält: Propan-2-ol 7 Isopropylactat

Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden.

Hinweis: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung: Gebinde mit Wasser ausspülen
oder bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizungen.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten

lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerung:

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Nur original verschlossene Gebinde sind lagerfähig.

Gebinde

Kindersicheres
Flaschenkonzept
mit Sprüher:

Größe:	Art.-Nr.:
1000 ml	23312

Kanister
mit
Blinden-
Kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
5 Liter	23329